
## Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28











**EAN:** 4013288138927 **Abmessung:** 150x60x45 mm

Teilenr:05073240001Gewicht:168 gArtikel-Nr:Kraftform Kompakt 28 SBUrsprungsland:CZ

**Zolltarifnr.:** 82079030

• Kraftform Kompakt 28

- Kraftform Handhalter mit Abrollschutz, mehrkomponentig, mit Bajonettklinge und Bitmagazin
- Verbindungsteil Bajonett, mit Edelstahlhülse und starkem Dauermagnet
- Geeignet für Bits mit 1/4" Außensechskantantrieb (Wera Anschluss-Reihe 1)
- Zähharte Bits, für den universellen Einsatz

Wera Kompaktwerkzeug mit mehrkomponentigem Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Integriertes Bit-Magazin im Griff, in dem 6 Bits aufbewahrt werden können. Die Bajonett-Klinge kann für beengte Schraubsituationen eingefahren werden. Für den Maschinenbetrieb kann sie auch entnommen werden. Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.









## Kraftform Kompakt 28 SB, 6-teilig

## Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



#### Satz-Inhalt:

## 851/1 Z Bits, PH 1 x 25 mm



05072070001 1x PH 1 x 25 mm 05072072001 1x PH 2 x 25 mm

## 855/1 Z Bits, PZ 1 x 25 mm



 05072080001
 1x
 PZ 1 x 25 mm

 05072082001
 1x
 PZ 2 x 25 mm

#### 800/1 Z Bits, 1 x 5,5 x 25 mm



05072059001 1x 1 x 5,5 x 25 mm 05072061001 1x 1,2 x 6,5 x 25 mm

#### Kraftform Kompakt 28



Die Sets der Reihe Kraftform Kompakt 28 haben's in sich: Im Griff versenkbare Teleskopklinge (die auch herausgenommen und als Bit-Halter in die Schraubermaschine eingesetzt werden kann) und integriertes Bits-Magazin

# Die Teleskopklinge I



Die im Griff versenkbare
Teleskopklinge mit
Schnellwechselfutter erlaubt die
schnelle Handbetätigung auch in
räumlich beengten
Arbeitssituationen, wenn die Klinge
eingefahren ist.

# Die Teleskopklinge II



Durch einfaches Betätigen der Arretierhülse kann die Klinge herausgefahren werden. Der Teleskophalter ist nun wie ein vollwertiger Schraubendreher einsetzbar.

## Die Teleskopklinge III



Durch erneutes, kräftigeres Betätigen der Hülse wird Lösemechanismus durch ein deutlich hörund fühlbares Überwinden des Arretierwiderstandes gelöst. Die Teleskopklinge kann entnommen Maschinenadapter und als eingesetzt, sowie in die Ausgangslage zurückgeführt werden.

# Kraftform Kompakt 20, 22, 25, 26, 28



#### Universalhalter mit Edelstahl-Hülse



Mit starkem Dauermagnet für sicheren Sitz des Bits.

## Für Hand- und Maschinenverschraubung



Die Sets sind für Hand- und Maschinenverschraubung geeignet.

## Das Griff/Wechselklingen-System



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

## An die Hand angepasst



Durch die hervorragend an die Hand angepasste Form des Kraftform-Griffs werden Handverletzungen wie Blasen und Schwielen vermieden. Wera Kraftform: Synonym für begreifbare Ergonomie!